

小型 ポケットサイズ
1次元/2次元対応 ワイヤレススキャナー

NLS-BS8060-2T

Bluetooth® 4.0



携帯液晶読み取り対応



携帯の液晶に表示された1次元コード、2次元コードもスピーディーに読み取れます。

Pocket Size Bluetooth 1D & 2D Scanner

- 1次元&2次元バーコード読取り対応
- 88.0(L)×46.0(W)×24.5(H)mm 小型ポケットサイズ
- メモリー機能搭載、JANコードなら最大20,000件のバーコードを保存可能
- 握りやすい背面グリップ形状
- 携帯液晶読み取り対応
- ワイヤレス Bluetooth4.0/3.0/2.1+EDR
- 高容量リチウムイオンバッテリー搭載 最大6時間駆動
- キーボードシミュレータプログラムが無料配布(ダウンロード)
QRコードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語)の入力も可能です。
- IP42防滴仕様 & 約1.2mから落下衝撃耐性
- Windows / iOS / Android サポート
※iOSおよびAndroidはHID接続のみ
- GS1 Databar 対応



1次元バーコード対応



2次元コード対応

NLS-BS8060-2T

仕様

| | | | |
|-----------|---|---|-----|
| 製品型番 | NLS-BS8060-2T | | |
| JANコード | 4580298764847 | | |
| 本体カラー | ブラック | | |
| インターフェース | Micro USB, Bluetooth 4.0/3.0/2.1+EDR | | |
| プロファイル | Windows | HID | SPP |
| | Android | HID | - |
| | iOS | HID | - |
| イメージセンサー | 752×480 CMOS | | |
| 分解能 | ≧5mil | | |
| 読み取り深度 | Code39: | 55mm-335mm (20mil) | |
| | Data Matrix: | 60mm-175mm (10mil) | |
| | QR Code: | 40mm-270mm (20mil) | |
| スキャンアングル | ピッチ: ±50°, ロール: ±360°, スキュー: ±50° | | |
| PCS値 | 30%以上 | | |
| 対応コード | 1次元コード | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc. | |
| | 2次元コード | PDF417, QR Code, MicroQR, Data Matrix | |
| ワイヤレス | Bluetooth 4.0 / 3.0 / 2.0 + EDR | | |
| メモリ | 1MB (約20,000件蓄積可能 ※EAN-13) | | |
| インジケータ | ブザー, バイブレーション, LED | | |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー 3.7V 900mA | | |
| バッテリー駆動時間 | 約6時間 (約6秒間に1スキャン換算) | | |
| 充電時間 | 約3.5時間 | | |
| 消費電力 | 読み込み時: 260mA (Bluetoothオン) / スタンバイ時: 10mA | | |
| 外形寸法 | 88.0(L) × 46.0(W) × 24.5(H) mm | | |
| 重量 | 62 g | | |
| 対応温度 | 動作時: -20°C~50°C / 保管時: -40°C~80°C | | |
| 対応湿度 | 5%RH~95%RH (結露しないこと) | | |
| 衝撃耐性 | 1.2mからコンクリート面に自然落下し、正常動作 | | |
| 防滴耐性 | IP42 | | |
| 規格 | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | | |



株式会社エフケイシステム
URL: <http://www.fksystem.co.jp>

仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。

本 社 〒462-0063 愛知県名古屋市中区丸新町 212 番地
TEL: 代表 (052) 909-7460 / 営業部 (052) 908-1156 FAX: (052) 909-7461

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 1 丁目 14 番 11 号 藤野ビル 3F
TEL: (03) 6803-2615 FAX: (03) 6803-0981

大阪営業所 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 2-1-1 江戸堀センタービル B1-B18
TEL: (080) 4616-7144 FAX: (06) 7635-9740

仙台営業所 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 2-2-30 日興ビル 3F-21
TEL: (080) 4813-6550 FAX: (022) 774-2730

